



Magneettinostin UL E, suurin kantavuus (taso): 600kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	085980 600
GTIN	5012095627920
Tuoteluokka	08P

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kevyesti toimiva kahva, jossa on turvalukitus kytkentämekanismia varten. Magneettinostimen turvakerroin on 3:1.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tekninen kuvaus

Mitta F	223 mm
Mitta C	116 mm
suurin kantokuorma tasainen	600 kg
Paino	20 kg
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	12,5 mm
Mitta G	59 mm

materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	12,5 mm
suurin kantokuorma pyöreä	300 kg
Enimmäispituus tasainen	2000 mm
Mitta B	265 mm
Mitta E	106 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	140 mm
Mitta A	213 mm
Mitta D	116 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin