

**simturn AX -uritustyökalu, oikea, L2 = 12,2 mm, Ø Dmin / w: 2/0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270609 2/0,5
GTIN	2050002066328
Tuoteluokka	24U

Kuvaus**Malli:**

Ilman kulman pyöristyssädetä (teräväreunainen).
Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

f	0,85 mm
Sisäjäähdytys	ei
enimmäispistosyvyys t_{max}	0,4 mm
Ø D	4 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	2 mm
Pistoleveys w	0,5 mm
Valmistajamerkintä	AKDCX800
Hyötypituus	12,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 12,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		