


simturn AX -uritustyökalu, oikea, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin / w: 5,2/2mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270607 5,2/2 |
| GTIN | 2050002066250 |
| Tuoteluokka | 24U |

Kuvaus
Malli:

Ilman kulman pyöristyssädetä (teräväreunainen).
Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| rei'ille alkaen Ø D _{min} | 5,2 mm |
| Sisäjäähdytys | ei |
| f | 2,45 mm |
| Ø D | 5 mm |
| enimmäispistosyvyys t _{max} | 1 mm |
| Pistoleveys w | 2 mm |
| Valmistajamerkintä | AEKPX800 |
| Hyötypituus | 10,2 mm |
| Tuotenimen määrite | L ₂ = 10,2 mm |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|---|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 240 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 110 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 210 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |