


**simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm**


## Tilautiedot

Tilausnumero	270505 1,4
GTIN	2050002064669
Tuoteluokka	24U

## Kuvaus

**Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

## Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys $t_{max}$	0,15 mm
Säde r	0,1 mm
Sisäjähdytys	ei
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Valmistajamerkintä	AW3JX800
Hyötypituus	10,2 mm
Tuotenimen määrite	$L_2 = 10,2$ mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		