



## HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 8,1 mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122391 8,1    |
| GTIN         | 4067263006800 |
| Tuoteluokka  | 12F           |

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas poraus erityisesti **ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen**. Suorat pääterät, joissa on **optimoitu leikkuuterän muotoilu**, parantavat lastunmurtumiskäyttämistä. Suurennetut lastukammiot **takaavat erinomaisen lastunpoiston**. Parempi kulumiskestävyys **entisestään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävä pinnan ansiosta**.

#### Huomautus:

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Tekninen kuvaus

|   |               |
|---|---------------|
| varren Ø D <sub>s</sub>                       | 10 mm         |
| Terien lkm Z                                  | 2             |
| suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub> | 34,9 mm       |
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub>                     | 8,1 mm        |
| Toleranssi, nimellis-Ø                        | m7            |
| Kokonaispituus L                              | 89 mm         |
| Standardi                                     | DIN 6537 K    |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>     | 0,1 mm/kierr, |
| Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>             | 47 mm         |
| Sarja   | Pro Inox      |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Pinnoitus     | AlTiN           |
| Lastuava aine | TKM             |
| Malli         | 4xD             |
| Kärkikulma    | 140 astetta     |
| Varsi         | DIN 6535 HB, h6 |
| Sisäjähdytys  | ei              |
| Värirengas    | sininen         |
| Tuotetyyppi   | Kierukkaporat   |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 140 m/min      | N         |
| Alu > 10% Si                  | sopii rajoituksin | 120 m/min      | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 80 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 75 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 65 m/min       | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 35 m/min       | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 30 m/min       | M         |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |
| märkä vähintään               | sopii rajoituksin |                |           |