

**TKM-sädejyrsin, TiSiN, Säde r: 1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208022 1
GTIN	4062406785802
Tuoteluokka	12X

**Kuvaus****Malli:****Suoraurainen, ei profiilivirhettä.**Toleranssi:  $r = \pm 0,01$  mm.**Käyttö:****Muotoiltujen reunojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.****Tekninen kuvaus**

Säde r	1 mm
isompi $\varnothing D_2$	8 mm
Pyöristysjyrsintä	eteenpäin
Terän pituus $L_c$	1 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,023 mm
Kokonaispituus L	70 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Hammasluku Z	4
pienempi $\varnothing D_3$	6 mm
Pinnoitus	TiSiN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Sädemuototoleranssi	±0,01
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Neljänneskehäjärsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	800 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	75 m/min	M
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB