

Garant**Kutistusistukka Muoto AD, BT 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303860 12 |
| GTIN | 4067263014096 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työkalujen pituussäätö, säätöalue 10 mm.
- Soveltuu HSS- ja kovametallityökalujen kutistukseen.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- RFID/Balluff chip -poraus.

Etu:

Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:

- Parempi pinnanlaatu
- Pitempi työkalun käyttöikä
- Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)
- Parempi pyörintätarkkuus

BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806,
kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417,
kutistuslaitteet nro 354210 – 354400.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta | 120 mm |
| Ulko- \varnothing D | 32 mm |
| Kiinnitys- \varnothing D ₁ | 12 mm |
| a | 1 mm |
| \varnothing D ₂ | 24 mm |
| Sovitin | BT 40 A = 120 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Muoto | AD |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Malli | BT-DC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |