



Tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka HDC, SK 40 A = 65, ER-kiristysholkeille: 32AD



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300694 32AD |
| GTIN | 2050002068735 |
| Tuoteluokka | 33F |

Kuvaus

Malli:

- **Ulko- ja sisäkartio hiottu, RFID/Balluf chip -poraus.**
- **Järjestelmän pyörintä- ja toistotarkkuus 3 µm (3×D), enint. 50 mm, käytettäessä HP-tarkkuuskiristysholkkia.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, erityisesti raskaaseen lastuamiseen tarkoitettu kiinnitin. Istukan vahvistettu runko huolehtii tukevuudesta ja riittävästä radiaalisesta jäykkyydestä. Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulalaakeroitu kiristysmutteri, jossa on trapetsimainen hienokierre optimaalisia kiristysmomenteja ja kiristysvoimia varten, vähentää esiintyvää tärinää.**
- **Erittäin hyvät pitovoimat kiristysholkin istukkaan kokonaan kiinnittymisen ja pinnoitetun kiristysmutterin ansiosta.**
- **Tärinänvaimennus kiristysholkilla ja istukan massalla.**
- **Vaihtoehtoisesti: CENTRO P > ilman tiivistystä, ER-kiristysmutteri CP nro 309655 tai tiivistetty järjestelmä, jossa on ER-kiristysmutteri CP tiivisterenkaille HP nro 309665 yhdessä tiivisterenkaiden HP nro 309666 – 309668 kanssa (sisäiselle lastuamismesteen syötölle tai liankerääjänä).**

Etu:

Patentoitu optimaalinen kiristysholkin istuvuus, kaksoisohjaukset, trapetsikierteet ja liukupinnoitetut kiristysmutterit sulautuvat kiristettäessä kiinteäksi kokonaisuudeksi ja varmistavat jäykkyyden ja tarkkuuden.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen erittäin tarkkaan kiinnittämiseen. HDC soveltuu erityisesti rouhinta- (esim. TPC-jyrsintä) ja viimeistelytoimintoihin sekä erittäin lujien tai sitkeiden materiaalien työstöön.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuulalaakeroidun kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavain nro 308820 – 308835, ER-tarkkuuskiristysholkit HP:lle nro 309368 – 309381 ja kierretapeille nro 309402 – 309419 (ei Horex). ER kiinnitysmutterit CP nro 309655; 309665, ER-kiristysmutteri HDC nro 309657, tiivisterenkaat HP nro 309666 – 309668, pyöräavain CP nro 309754; 309756, pyöräavain HDC nro 309745; 309756.

Huomautus:

- **Kiristää vain nimellis-Ø varren Ø -toleranssiin h10.**
- **Käytettävä yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.**
- **Ei yhteensopiva CP-kiristysmuttereiden kanssa.**

Lastuamisstrategia: HSC

Muoto: AD

Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka: $\leq 6 \mu\text{m}$

Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka: $\leq 3 \mu\text{m}$

Kiinnitysalue: 2 - 20 mm

Ulkonema A-mitta: 65 mm

Ulko-Ø D: 53 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------------------------------|
| ER-kiristysholkeille | 36 |
| Muoto | AD |
| Ulko-Ø D | 53 mm |
| Kiinnitysalue | 2 - 20 mm |
| Ulkonema A-mitta | 65 mm |
| Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka | $\leq 6 \mu\text{m}$ |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 2-20 mm |
| Sovitin | SK 40 A = 65 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |

Lastuamisstrategia

HSC

Tuotetyyppi

Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC Tyyppi HDC ER:lle
32HDC

309657 32HDC