

**Garant**
**Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 18/2mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212905 18/2
GTIN	4045197607126
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	17 mm
Kiinnityskierre M	M10
enimmäisyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	0,85 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	30 mm
Ø D <sub>3</sub>	5 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	10,5 mm

Terän $\varnothing D_c$	18 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	23 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,85 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	4,29 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	34 mm
Sarja	FeedKing
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219810