

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212900 25/2
GTIN	4045197320803
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	95 mm
Ø D_3	9 mm
Varren Ø D_5 h6	25 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 09T308
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,15 mm
Ulkoneman pituus L_1	39 mm
Terien lkm Z	2

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,02 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	8,5 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,15 mm
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	9 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219933
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8