

**Garant****Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212910 40/6
GTIN	4045197549785
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	XD.. 070308
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,85 mm
Ø D <sub>3</sub>	27 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Kiinnitysreiän $\varnothing$	16 mm
Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	67 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,85 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	26 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,66 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus <sup>®</sup> -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2