

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212905 32/2
GTIN	4045197514332
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,7** käytetään terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h6	17 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 120408
Ø D ₃	11 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø D ₂	28,7 mm

Terän $\varnothing D_c$	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{max}	10,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	43 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,85 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,64 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	62 mm
Sarja	FeedKing
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP