

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 50/4
GTIN	4045197320995
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,7** käytetään terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	50 mm
Ø D ₃	29 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 120408

Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,8 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$	79 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	98 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,85 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	28,5 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,6 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP