

**Garant****Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 52/5
GTIN	4045197321022
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

**Dynaamisesti** vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee.**

**Etu:**

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 09T308

Ø D <sub>3</sub>	36 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,15 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	88 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	102 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,15 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	35,5 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,48 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	9 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219933
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP