

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 80/7
GTIN	4045197411761
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XD.. 09T308
Terän Ø D _c	80 mm
Ø D ₃	64 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm

KiinnitysreiänØ	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219933 (15IP; 3,8 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,15 mm
Terien lkm Z	7
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	144 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	158 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,15 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	63,5 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,27 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	9 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219933