

**Garant****Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217160 19
GTIN	4045197552549
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Standardi:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Huomautus:**

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa  $\varnothing d_{\min}$  (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Lasku-Ø D	19 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	41 mm
Vähimmäis-Ø $d_{\min}$	8 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260142
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	100 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Upotuskulma	180 astetta

Tuotetyyppi

Upottimet

---

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

219795 1

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu  
vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2