

**Garant****Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217160 20
GTIN	4045197552556
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Standardi:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Huomautus:**

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa  $\varnothing d_{\min}$  (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	41 mm
Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	9 mm
Lasku- $\varnothing D$	20 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille	M12
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260142
Kokonaispituus $L_{ges}$	102 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard

Upotuskulma	180 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	219795 1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2