

Garant
Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 40mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	217160 40
GTIN	4045197552754
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Standardi:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

 Suositeltujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Lasku-Ø D	40 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
DIN-lieriökanta-ruuveille	M24
Ulkoneman pituus L_1	60 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	22 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260150
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard

Upotuskulma	180 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kiinnitysruuvi	219844