

Garant
Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, Timantti, Ø e8 DC / R1: 4/1,0mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	209750 4/1,0
GTIN	4045197475138
Tuoteluokka	10Y

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven **timanttkidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin** käsittelyyn. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Kopiojyrsintään $\alpha = 1^{\circ}30'$ kulmalla.

Lastuamissäteen toleranssi **$R_1 = \pm 0,01$ mm.**

Huomautus:

Ohjearvot

Särmäys: f_z arvolle $a_p = 0,1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D_1	3,8 mm
Ø D_2	5,1 mm
Syöttö f_z särmäykseen grafiitissa	0,026 mm
Terän Ø D_c	4 mm
Terän säde R_1	1 mm
HammaslukuZ	2
L_2	40 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	16 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään grafiitissa	0,034 mm
varren Ø D_s	6 mm
Terän pituus L_c	3 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nousukulma	30 astetta
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Torusjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	190 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	150 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	160 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	350 m/min	N
GFK	soveltuu	190 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	190 m/min	N
grafiitti	soveltuu	340 m/min	N
märkä vähintään	soveltuu		

kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu
Palvelut	
Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB