


Garant**Jyrsinterä 60°, HB7720, Nousu: 1-3,5mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	217505 1-3,5
GTIN	4045197217561
Tuoteluokka	21C

Kuvaus

Huomautus:
55 :n teriä pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Syvyys t	0,578 - 2,023 mm
kierteelle \geq	M22
Terän paksuus E	3,5 mm
Terien mitoitus	Osaprofiili
Ulko- \emptyset D	17,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1 mm
maksiminousu	3,5 mm
Käyttö	Sisä ja ulko
Laji	HB7720

Lastuava aine	KM
Kierrettyyppi	M
Kierrettyyppi	MF
Kierrettyyppi	MF-LH
Kierrettyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
tyyppi	02
Terien lkm Z	3
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	S

GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		