

Garant**Jyrsinterä 60°, HB7720, Nousu: 2mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 217505 2 |
| GTIN | 4045197217530 |
| Tuoteluokka | 21C |

Kuvaus

Huomautus:
55 :n teriä pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|--------------|
| Terän paksuus E | 3,5 mm |
| kierteelle \geq | M24x2 |
| Syvyys t | 1,159 mm |
| Terien mitoitus | Täysprofiili |
| Ulko- \emptyset D | 17,5 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteennousu | 2 mm |
| Käyttö | Sisäkierre |
| Laji | HB7720 |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Kierrettyyppi | M |
| Kierrettyyppi | MF |
| Kierrettyyppi | MF-LH |
| Kierrettyyppi | M-LH |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| tyyppi | 02 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Leikkaussuunta | oikea ja vasen |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 600 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 400 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 260 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 220 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | 60 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | 45 m/min | H |
| Teräs < 65 HRC | sopii rajoituksin | 35 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 130 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | S |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 120 m/min | K |

| | |
|----------------|-------------------|
| Uni | soveltuu |
| märkä enintään | soveltuu |
| kuiva | sopii rajoituksin |