

Garant
TKM-pallopääjyrsin, Timantti, Ø f8 DC / DS: 4/6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	209776 4/6
GTIN	4045197544223
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn**. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm**.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Syöttö f_z särmäykseen grafiitissa	0,023 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään grafiitissa	0,023 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	12 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	3,9 mm
Terän $\varnothing D_c$	4 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Terän pituus L_c	8 mm
Korjauskerroin v_c	1,25
Nousukulma	30 astetta
Säde R	2 mm
Pinnoitus	Timantti

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	190 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	150 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	160 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	350 m/min	N
GFK	soveltuu	190 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	190 m/min	N
grafiitti	soveltuu	340 m/min	N
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB