



DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, Ø f9 D1: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	220353 16
GTIN	4034221132550
Tuoteluokka	26Y

Kuvaus

Malli:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Käytettävissä yleiskäyttöisenä työkaluna. Ainutlaatuinen päätygeometria ramppaukseen ja pyöröporausjyrsintään. Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on lyhyet ulokkeet. **DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:** Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on pitkiä ulokkeita ja epävakaat kiinnitysolosuhteet. Käytä mieluiten TKM-jatkokappaleita, kun haluat erittäin rauhallisen käynnin pitkien ulokkeiden yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Toleranssi, nimellis-Ø	f9
Suositteltu kiristysmomentti	60 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,08 mm
Ulkoneman pituus L_1	16 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø D_2	15,5 mm
Avainkoko SW	13 Nm
DUO-LOCK-liittymä	DL16

Viistejyrsintä	45 astetta
Kokonaispituus L	20 mm
Terän Ø D	16 mm
Nousukulma	20 astetta
Pinnoitus	AlTiN
Lastuava aine	TKM
Kärkiupottimen kärkikulma	90
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Varsi	Kierteellinen
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsin kiinnityskierteellä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	700 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	235 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	130 m/min	K
Uni	soveltuu		

Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu