

**metabo****Pienahitsausmaunojen hiomakone, Tyyppi: KNSE9-150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin litteä 950 watin pienahitsin hiomakone teräksisten pienahitsien työstämiseen kapeissa raoissa.

- **Kaksinkertainen alennusvaihteisto tehokasta työskentelyä varten.**
- **Ilman työkaluja säädettävä, irrotettava suojakupu.**
- **Ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistysuoja.**
- **Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.**
- **Vario-Constamatic (VC) -täysaloelektroniikka säätimellä: työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät lähes vakioina kuormituksen aikana.**
- **Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.**
- **Vankka planeettavaihte takaa erityisen pitkän käyttöiän.**
- **Vähän huoltoa vaativa hihnakäyttö takaa pitkän käyttöiän.**

**Toimituksen sisältö:**

Suojakupu, lisäkahva, 1× huopa-kompaktilaikka (150×6×25,4 mm; keskikarkea), 1× huopa-kompaktilaikka (150×6×25,4 mm; erittäin hieno), 2× huopa-kompaktilaikka (150×3×25,4 mm; keskikarkea), 1× kiillotusviila ja 2 hiomapaperinauhaa sekä teräslaukku.

**Tekninen kuvaus**

Työkalupidin	M 14
Tehonkulutus	950 W

Valmistajamerkintä	KNSE 9-150
Paino	2,7 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin pituus	4 m
Kierroslukualue	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Kiekon Ø	150 mm