

mato

Sähköhydraulinen voitelulaite, Tyyppi: 15



Tilaustiedot

Tilausnumero	084005 15
GTIN	4016553423216
Tuoteluokka	08H

Kuvaus

Malli:

Mobiilissa MATO eHybrid-Greaser 230 V -laitteessa erikoiskehitettyä painemäntäpumppua käyttää sähköhammaspyöräpumppu hydraulisesti öljyllä 400 baarin siirtopaineeseen asti. Kun 230 V:n hydraulihammaspyöräpumppu käynnistetään painemäntäpumppuun siirretään hydraulioöljyä niin, että vetovivun avaamisella painevoitelupistooli aloittaa rasvan siirron. Rasvan siirto tai voitelu päättyy, kun vetovivusta päästetään irti.

Tunnus:

- **Hydraulinen painemäntäpumppu**
- **Sähköhammaspyöräpumppussa on paineenalennin, hydraulioöljysäiliö sekä öljymäärän tarkastuslasi ja täyttökansi (sis. ilmauksen)**
- **Jauhemaalattu pölynsuojakansi**
- **Eriytynen rasvamäntä ämpärin optimaaliseen tyhjennykseen**
- **3,5-metrinen kumipanssaroitu paineletku DN6, teräsverkkosisäke, murtumisaine 1 650 bar (6,5-metrinen ja 10-metrinen kumipanssaroitu paineletku saatavilla pyynnöstä)**
- **5-metrinen liitäntäkaapeli, jossa on sukopistoke**
- **Painevoitelupistooli, Z-nivel ja suutinputki**
- **Stabiili, jauhemaalattu ajovaunu, korkeussäädettävä pumppupidike, rullalaakeroidut täyskumipyörät ja lukittava kääntyvä pyörä.**

Toimituksen sisältö:

Toimitustilassa hydrauliyksikkö on jo asennettu käyttövalmiiksi ja täytetty hydraulijöyllä.

soveltuu säiliön tilavuudelle: 15 kg

Säiliön sisä-Ø: 255 - 282 mm

suurin siirtoteho: 320 g/min

Suurin voitelupaine: 400 bar

Moottorin teho: 750 kW

Jännite: 230 V

Tekninen kuvaus

Säiliön sisä-Ø	255 - 282 mm
Nimellisteho	750 W
Kaapelin pituus	5 m
soveltuu säiliön tilavuudelle	15 kg
Taajuus	50 Hz
Letkun halkaisupaine	1650 bar
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Jännite	230 V
suurin siirtoteho	320 g/min
Suurin voitelupaine	400 bar
Moottorin teho	750 kW
Tuotetyyppi	Voitelulaite