

metabo**Katkaisu- ja jiirisaha, Ø 216 mm, Tyyppi: KGSV216M**

Tilaustiedot

Tilausnumero	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Katkaisu- ja jiirisaha **vetotoiminnolla** ja **kierroslukusäädöllä**.

- **Kierrosluvun säätö laajennettua käyttöaluetta varten, esim. alumiiniprofiilien ja muovien sahaukseen.**
- **Integroitu leikkauslinjan laser ja LED-työpistevalaistus tarkkoja leikkauksia varten.**
- **Ulosvedettävät pöydän levikkeet, jotka voidaan myös irrottaa erittäin pitkien työkappaleiden tukemiseksi.**
- **Tehokas lastujen imu integroidun lastusuppilon avulla.**
- **»Multi cut« -sahanterällä (litteä/puolisuunnikas) korkea leikkauslaatua ja pitkää käyttöikää varten, esim. laminaatille ja alumiiniprofiileille.**
- **Vetotoiminnon ansiosta suuri leikkauskapasiteetti leveille työkappaleille.**
- **Kompakti ja kevyt, sopii kuljetukseen yhdellä kädellä.**
- **Vankka painevaletusta alumiinista valmistettu rakenne kovimpiinkin vaatimuksiin.**
- **Helppo kuljettaa ergonomisten kantokahvojen ja sahauspään varmistimen ansiosta.**
- **Vario-Constamatic (VC) -täysaaltoelektroniikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.**
- **Yleisten kulmien nopea ja tarkka säätö lukituspisteiden avulla.**
- **Ulosvedettävät pöydän levikkeet, jotka voidaan myös irrottaa erittäin pitkien työkappaleiden tukemiseksi.**
- **Kirkas LED-työvalo, joka valaisee leikkauskohdan (verkkokäyttöinen, ei vaadi paristoja).**

- **Korkeat, sivusuunnassa liukuvat rajoittimet turvallista sahausta varten.**
- **Pikakiinnittimet työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen ylhäältä tai edestä.**
- **Syvyyusrajoitin helpottaa urien valmistusta.**
- **Sahauspäätä voidaan kallistaa vasemmalle; lisäkulma-alue takaleikkauksia varten.**
- **Kaikki asteikot ja hallintalaitteet ovat näkyvissä työasennosta käsin, ja niiden käyttö on intuitiivista.**
- **Helppo sahanterän vaihto karan lukituksen ansiosta; kääntyvää suojakupua ei tarvitse irrottaa.**

Toimituksen sisältö:

Kovametallisahanterä (60 hammasta), 2 integroitua pöydän levikettä, rajoitin, materiaali kiinnike, sahanterien vaihtotyökalu, kaapelikela ja lastunkeruupussi.

Huomautus:

Sopivat pyörösahanterät löytyvät numeroilla 584004 – 593930.

Tekninen kuvaus

Enimmäisjiirikulma vasen	47 astetta
Pituus	760 mm
Korkeus	340 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sahanterän reiän Ø	30 mm
Enimmäiskierrosluku	5500 min ⁻¹
Leveys	475 mm
Valmistajamerkintä	KGSV 216 M
enimmäiskallistuskulma oikea	2 astetta
Kaapelin pituus	2 m
enimmäisjiirikulma oikea	47 astetta
Sahanterän Ø	216 mm
enimmäiskallistuskulma vasen	47 astetta
Paino	13,5 kg
Tehonkulutus	1350 W
Enimmäistyöstösyvyys 90°	65 mm
enimmäistyöstösyvyys 45°	36 mm
Lastuamisleveys	305 / 205 mm

Tuotenimen määrite	Ø 216 mm
Tuotetyyppi	Sahat