

**VNMG 160408, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VNMG 160408 CCX Laji: CCX  
lastunmurtaja: PP  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 210 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PP
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CCX
Lastuava aine	CERMET
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	210 - 450 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä