

**DCGT 11T301, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranssi	G
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,1 mm
Laji	PR1725
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	MFP-SKS

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T301
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä