

**DCMT 070202, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3 mm
Toleranssi	M
Laji	CA025P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT070202
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	GK

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä