

**TNMG 160408, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 160408 PDL010 Laji: PDL010
lastunmurtaja: AH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	PDL010
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
lastunmurtaja	AH
Nirkon säde	0,8 mm

Pääkäyttöalue	N
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä