

**metabo****Kulmahiomakone INOX, Tyyppi: WEV17-125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:****Sinä määrität rajat - ei koneesi.**

850–1 900 watin laitteiden avulla löydät oikean kulmahiomakoneen kaikkiin vaatimuksiin ja käyttötarkoituksiin. Erittäin kestävä kulmahiomakone, jossa on suuri vaihdevälitys ja **voimakkaasti alennettu** säädettävä **kierrosluku** viileää hiontaa varten. Ihanteellinen **ruostumattoman teräksen työstöön**.

- **Metabo S-Automatic mekaaninen turvakytkin: vähentää takaisinpotkuja laikan jumiutuessa.**
- **Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistysuojaus.**
- **Vaihekotelo voi kääntää 90° kerrallaan vasemmalle vasenkätiseen käyttöön tai irrottamista varten.**
- **Vakiona pysyvä kierrosluku kuormitettuna.**
- **Pidempi käyttöikä, enemmän vääntöä: Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuojus, jopa 20 % suurempi ylikuormituksen kesto ja 50 % suurempi vääntömomentti.**
- **Metabo M-Quick -järjestelmän ansiosta laikan vaihtaminen onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja yhdellä painikkeen painalluksella.**
- **Suojahuppu, joka voidaan säätää ilman työkaluja; voidaan kiinnittää itsevarmisteisesti.**
- **Tärinää vaimentava lisäkahva Metabo VibraTech (MVT).**
- **Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää itsevarmisteisen suojan, kiinnityssarjan, lisäkahvan ja kaksireikäisen avaimen.

**Tekninen kuvaus**

Varokytin	kyllä
Paino	2,5 kg
pehmeä käynnistys	kyllä
Tehonkulutus	1700 W
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Kiinnityskierre	M14
Valmistajamerkintä	WEV 17-125 Quick Inox
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Kaapelityyppi	4
Erytisominaisuus	Pikavaihtojärjestelmä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tyhjäkäyntikierrosluku	2000 - 7600 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone