

metabo**Kulmahiomakone, Tyyppi: WEA19-1800****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Tehokas 180 mm:n kulmahiomakone, jolla on 230 mm:n kulmahiomakoneen leikkaussyvyys.

- **Metabo VibraTech (MVT) -lisäkahvan ja integroidun Autobalancerin ansiosta vähemmän tärinää väsymättömään työskentelyyn.**
- **Elektroninen pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuoja.**
- **Vaihdekotelo voidaan asentaa 90° välein kääntäen.**
- **Täydellinen ergonomia kapean kahvan ansiosta, mikä takaa parhaan mahdollisen hallinnan ja kevyen työskentelyn pään yläpuolella.**
- **Medabo Marathon -moottori, jossa uusi jäähdytys- ja hiiliharjajärjestelmä käyttöiän kaksinkertaistamiseksi.**
- **Tako-Constamatic (TC) -full-wave-elektroniikka: nopea työn edistyminen tasaisena pysyvän kierrosluvun ansiosta kuormituksen alaisena.**
- **M-Quick-järjestelmä mahdollistaa laikanvaihdot ilman työkaluja yhdellä painikkeen painalluksella.**
- **Suojahuppu, joka voidaan säätää ilman työkaluja; voidaan kiinnittää itsevarmisteisesti.**
- **Mekaaninen Metabo S-Automatic -turvakytin: Vähentää jumiutuneen laikan aiheuttamia takaisinpotkuja markkinoiden alimmalle tasolle, mikä takaa parhaan mahdollisen suojan ja työskentelyn nopean jatkumisen.**
- **Elektroninen pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuojaus.**
- **Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.**

Toimituksen sisältö:

Mukana suojakupu, lisäkahva, M-Quick-kiinnitysmutteri.

Tekninen kuvaus

Erityisominaisuus	Suuri erotussyvyys
Erityisominaisuus	M-Quick System
Tehonkulutus	1900 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4,9 m/s ²
Enimmäiskierrosluku	8200 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	WEA 19-180 Quick RT
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Kaapelin pituus	4 m
Enimmäiskatkaisusyvyys	60 mm
Paino	2,7 kg
Laikan enimmäis-Ø	180 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone