

Garant**Konekäyttöinen työkalu, radiaalinen taakse siirretty, VX4, Tyyppi: Z40-VX4-R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319986 Z40-VX4-R
GTIN	4067263265894
Tuoteluokka	31W

Kuvaus**Malli:**

Sopii käyttöön kaikissa CNC-sorveissa **DMG Gildemeister CTX**, joissa on **Sauter** revolveri ja käyttökytkin **DIN 5480**, tai **BMT-revolvereilla** varustetuissa koneissa, joissa on käyttökytkin **DIN 1809**. Työkalujen kiinnitys konekäyttöiseen työkaluun ER-kiristysholkkien avulla ulkoisilla/sisäisillä muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmällä EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys uudella jäähdytysnesteen hallintajärjestelmällä, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi.

IK-malli – Keraaminen tiiviste, paineet 70 baariin asti, täysin kuivakäyntikelpoinen. IM-malli – Sisäpuolinen kiristysmutteri. Käyttö **kiekkorevolvereissa**. Oikeakätinen malli. Välitys 1:1. Sisäisellä jäähdytyksellä varustettu malli: enintään 70 bar. Suuntaus **vakionastalistan** avulla. Kavennetun mallin ansiosta enemmän työskentelytilaa.

Etu:

- **Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.**
- **Prosessivarma laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä kestoikä.**
- **Suurten vääntömomenttien siirto.**
- **100 %:n valvonta – kullekin konekäyttöiselle työkalulle tehdään oma sisäänajo-ohjelma.**
- **Sisäinen jäähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.**

Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisvaiheita yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

Sopii:

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480 tai BMT-revolveri, DIN 1809.

Toimituksen sisältö:

Konekäyttöinen työkalu kiristysholkille, mukana kiristysmutteri ja haka-avain. Konekäyttöinen työkalu VARIA VX: mukana kiristysavain.

Erikoistarvike:

Sopivat hylsytyt Varia VX nro 319802 – 319888, ER-pikavaihtoadapteri nro 319761 – 319781, ER-kiristysholkkisarja nro 308941 – 309878, ER-kiristysavain nro 309680 – 309745. Momenttiavain nro 211750, koko 5,7.

Huomautus:

- **Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, kuivakäyntikelpoinen, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.**
- **Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).**
- **Hankaliin jyrskintätöihin suositellaan tilauksesta saatavilla olevaa kartiorullalaakerilla varustettua mallia.**

Tekninen kuvaus

Jäähdytys	ulkoinen
b ₁	25 mm
h ₁	76 mm
b ₂	99,5 mm
l ₁	138 mm
x	100 mm
Työkalujen kiinnitys	Varia VX4
Sovitin	VX4
VDI-koko	40
Tuotetyyppi	Konekäyttöinen työkalu