

Garant**Pienoislaikka, Ø 50,8 mm, Rakeistus-vertailu: 180/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554061 180/6
GTIN	4067263290766
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Kuituhuopa, jossa hartsisidonnainen hiontaväline, **puristettu laikkamuoto**.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään hiontaan, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Sopii erityisesti **viimeistelyhiontaan ja purseenpoistoon**. Tuottaa **hienon viimeistelyn** ja vähentää kaikkien materiaalien karheutta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	väline
Malli	6 A medium
Rakeistus-vertailu	180
Kovuusaste	väline

Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aine	Normaalirae (A)
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosluku	22000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		