

Garant**GARANT Master TM -porakierretappi 2,5xD, TiAlN, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139526 M6
GTIN	4067263290643
Tuoteluokka	11D

Kuvaus**Malli:**

Erytynen otsaleikkausgeometria, jossa on **epätasainen jako**, mahdollistaa **prosessivarman pyörökierteen jyrinnän monenlaisissa materiaaleissa**. Akselin **sivuttaiset jäähdytysurat** varmistavat **erinomaisen jäähdytysnesteen syötön** heikentämättä työkalun ydintä ja takaavat siten **parhaan mahdollisen prosessivarmuuden myös epävakaissa olosuhteissa**. Kaikki työkalut ovat vastapäivään lastuavia ja soveltuvat **oikealle ja vasemmalle kierteele**.

- **Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaon ansiosta.**
- **Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.**
- **Akselin jäähdytysurat jäähdytysnesteen tarkkaa syöttöä varten.**
- **Korjattu kierreprofiili profiilin vääristymien välttämiseksi.**

Huomautus:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB**: tilaa numerolla **139526 + 129100 HB**.

Muoto **HE**: tilaa numerolla **139526 + 129100 HE**.

Voidaan käyttää myös kierteele kokoa MF7×1 ja MF8×1.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kaulan Ø D ₁	3,35 mm
Kokonaispituus L	58 mm
Kierteen koko	M6
Lastu-urien määrä	4

Kierteen syvyys	15
Säätösäde	2,305 mm
Varren pituus L_s	36 mm
Terän pituus l_c	2 mm
Terän $\varnothing D_c$	4,7 mm
Sarja	Master TM
Ulkoneman pituus L_1	16,5 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z	4
Käyttö poraustavalla	enintään $2,5 \times D$ läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään $2,5 \times D$ pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Terien jako	epätasainen
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisä
Tuotetyyppi	Poraavat kierrejrismet

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	220 m/min	N

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	85 m/min	H
TOOLOX 44	soveltuu	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE