



## Metallikatkaisusaha, Tyyppi: 72365460



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Puolikiinteä katkaisusaha komponenttien tehokkaaseen ja nopeaan katkaisuun sekä verstaassa että rakennustyömaalla.

- **Suurin mahdollinen työn edistyminen tehokkaan moottorin mahdollistamalla alhaisilla kierrosluvuilla**
- **Kylmäkatkaisun kautta täsmälliset tulokset ja vähäinen jälkityöstön tarve minimaalisten värjäytymien ja pienen purseen muodostumisen ansiosta**
- **Hyvä pintalaatu eri metallien erityisten sahanterien ansiosta**
- **Jopa 100-prosenttisesti kipinätön eikä pölyn muodostumista kylmäkatkaisun ansiosta**
- **Hyvin tasapainotettu kahvan muotoilu mahdollistaa paremman ohjaamisen**
- **Huipputarkka, pitkäikäinen teräsrakenne**
- **Alumiinivalettu jalusta**
- **Pehmeä käynnistyminen mahdollistaa moottorin hitaan käynnistämisen, mikä suojaa mekaniikkaa**
- **Pöytäliittimen pikakiinnitin**
- **Viisteen ja kulman mukava säätäminen 0° ... 45°**
- **Syvyysvaste + sahanterän helppo vaihto**

#### Käyttö:

- **Teräs- ja metalliprofiilien sahaaminen.**

- **Ositus- ja juurisahaukset.**
- **Putkien, metallipulttien, kulmarautojen ja tankomateriaalien työstö.**

**Toimituksen sisältö:**

1× katkaisusaha, 1× sahanterä rakennusteräkseen, 1× yhdistelmäavain: kuusiokolo, 6 mm ja ristipää PH 2, 1× kuusiokolo 8 mm.

**Tekninen kuvaus**

pehmeä käynnistys	kyllä
Paino	24,4 kg
Valmistajamerkintä	MKAS 355
Verkköjännite	230 V
Enimmäistyöstösyvyys 90°	120 mm
Nimellisjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sahanterän Ø	355 mm
enimmäistyöstösyvyys 45°	90 mm
Enimmäiskierrosluku	1300 min <sup>-1</sup>
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	1800 W
Tuotetyyppi	Sahat