

HOLEX**Taivutettu keilaharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M: 115XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Kupera **keilaharja** suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä.

Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Soveltuu työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Tupsujen lkm	20
kierre M	M14

Harjasten $\varnothing D_1$	115 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjaosan leveys L_1	12 mm
Harjaosan pituus H_1	24 mm
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Vaihtuva punontasuunta
Tuotetyyppi	Keilaharja