

Kuormalavojen perushyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 4500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991212 4500
GTIN	4058255110209
Tuoteluokka	960

Kuvaus

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

Palkkiparit Tyyppi LNS 110×50×1,5. Perushyllykön asennusmitta: 2920 mm.

Kuvaus:

Asennusmitat:

Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18-U ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18-U)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, liikennesininen, palkit RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Kuormalavahyllyn asentamisen tekniset määräykset BGR 234:n mukaisesti:

- Ulkopuolisten päätyosien on oltava käytävien ja kulkuväylien kohdalla vähintään 500 mm korkeammalla kuin ylimmäinen hyllytaso.
- Läpikulut ja alikulut on varustettava yhtenäisellä levyllä (esim. lastulevy).
- Läpikulkukorkeuden on oltava vähintään 2100 mm.
- Ulkopuolisiin päätyosiin ja läpikulkuihin on asennettava törmäyssuojukset.
- Vapaasti huoneessa seisovien yksittäisten hyllyjen takaosat on varustettava suojaverkolla (estämään hyllyillä varastoitavien tavaroiden putoaminen).
- Jokaiseen hyllyrivistöön on kiinnitettävä kilvet, jotka ilmoittavat kantokyvyn.
- Betonin laatu: vähintään C20/25, EN 206-1 (DIN 1045-2); betonin vahvuus vähintään 200 mm.
- Jos kuormalavojen etäisyys on kaksoishyllyssä alle 100 mm, on käytettävä läpityönnön estäviä rajoittimia.

Lisäohjeita suunnitteluun ja rakentamiseen:

- Tärkeä tieto on nurjahduspituus (K) = maksimaalinen etäisyys lattian ja 1. vaakapalkin yläreunan välillä. Käytettävä jalustatyyppi lasketaan sen mukaan.
- Varaa tavaroiden yläpuolelle aina noin 100 m:n etäisyys seuraavaan hyllytasoon tai hallin kattoon.
- Nostokorkeus hallintalaitteella: ylimmän vaakapalkin yläreuna + 200 mm.

Antamamme tekniset tiedot eivät koske bitumi- tai magnesiittipitoisia pintoja, sidekivilaatoitusta ja puristusbetonia.

Tekninen kuvaus

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia)

8670 kg

Asiakasasennus

kyllä

Pistoasennus

kyllä

hyllystörakenne

Perushyllystö

Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä

12

Hyllyjalustojen lkm

2

Välikön kuormitus

2460 kg

Palkkityyppi

LNS 110×50×1,5

Kehysprofiili

S625-A18

Säilytystasojen lukumäärä

4

Syvyys

1100 mm

Korkeus

4500 mm

Asennusmitta perushyllystölle leveys	2920 mm
Välikön leveys	2700 mm
hyllyn käyttö	molemminpuolinen
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	2460 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan	820 kg
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 1 100 mm
Tuotetyyppi	Palettihylly

Tarvikkeet

Lukkonasta pystypalkkiin	991331
Pohjatuki palettihyllykehyksiin	991470
Alustapellit kuormalavahyllykehyksiinSarjassa 5 osaa Tyyppi 5	991481 5
Palkkipari EGN-DUO 120×50 Vaakapalkkien pituus 2700 mm	991346 2700