

mimatic
Tool Systems**Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218222 80
GTIN	2050001736994
Tuoteluokka	29C

Kuvaus**Malli:**

Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.
PolySAW-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

Huomautus:

Ohjeluomisarvot arvolle a_e max.

Tekninen kuvaus

Ø D	80 mm
Peruspitimen tyyppi	19/30
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti $a_{e \max}$	25 mm
Terän leveys E	6 mm
Terien lkm Z	24
Varsi	reiällä
Pinnoitus	TiAlN

Syöttö f_z	0,02 mm
Raaka-aine	TKM
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

PolySAW-peruspudinreiällä Tyyppi 19/30	218210 19/30
Runkoweldonvarsi Tyyppi 19/30	218205 19/30