

Garant**Kulmajyrsinpää, säde = 0,5 mm, HB730, Ø D h10: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210210 25
GTIN	4045197522955
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvolle $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D	25 mm
Terän pituus L ₂	19 mm
Pään pituus l	32 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,11 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,09 mm
Kiinnityskoko	24 mm
Kulmapyöristys r _v	0,5
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N

Nousukulma	40 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä mm
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D mm
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Asennusavain Tyyppi 21X5	219987 21X5
Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 21X5	219986 21X5