

● INNOVATEST®

Kovuudenmittauslaite Vickers, Tyyppi: 455G2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 495083 455G2 |
| GTIN | 2050002075597 |
| Tuoteluokka | 49G |

Kuvaus

Malli:

Testivoima valitaan ohjauspaneelistä, testi tapahtuu automaattisesti. **Kovuusarvon laskenta** tehdään suoraan elektronisella mittausmikroskoopilla. 4 objektiivia mahdollistavat jopa 600-kertaisen suurennuksen. Modulaarirakenne mahdollistaa jälkikäteislaajennuksen aina täysautomaattiseksi asti. Täysautomaattinen revolveripää, jossa jopa 6 positiota (4 objektiivia ja 2 kovuuskärkeä).

Standardi:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Toimituksen sisältö:

Käyttövalmis perusvarustus: timanttipyramidi 136°, sis. ASTM. ISO-tarkastustodistus ja lähetyspakkaus.

10- ja 20-kertaiset objektiivit, tasopöydän ø 60 mm.

Huomautus:

Toimitus veloitetaan erikseen. DAkKS-kalibrointi mahdollinen haluttaessa asennuspaikalla. Malli, jossa sisäänrakennettu PC sekä muita tarvikkeita ja kovuudenmittauslaitteita pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------|
| Suurin näytteen korkeus | 210 mm |
|-------------------------|--------|

| | |
|---|----------------------------------|
| Leveys | 323 mm |
| Lukema | 0,1 HV |
| Käyttö | moottoroitu |
| Virtalähde | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Koestusmenettely | Vickers-Makro / Knoop |
| Pituus | 544 mm |
| Liitäntä | USB |
| Korkeus | 733 mm |
| Kovuusarvon näyttö | 5 numeroa |
| Paino | 80 kg |
| Pääkuorman koestusvoima | 0,2 - 31,25 kg |
| Näyttö | 6,5 tuuman HD-värikosketusnäyttö |
| Suurin näytteen leveys | 170 mm |
| Integroitu elektroninen mittausmikroskooppi | kyllä |
| Suurennus enint. (x-kert.) | 600 |
| Objektiivien lukumäärä | 4 |
| Kalibrointi | Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä |
| Tuotetyyppi | Kovuusmittari |