

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC lyhyt, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215155 25/2
GTIN	4045197349200
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokas kääntöteräkulmajyrsin, **lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai karoille, joissa pieni käyttöteho.

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Eryteisesti **MTC (Multi Task Cutting)** -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (**MTM**).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 3,1 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	25 mm
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1805..
Ulkoneman pituus L ₁	44 mm
Varren Ø D _s h ₆	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219824 (15IP; 3,8 Nm)

Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{\max}	16,95 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,69 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	19 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219824