

Garant**Silitysjyrsinpää, viiste 45°, HB730, Ø D h10: 10mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	210340 10
GTIN	4045197523341
Tuoteluokka	21M

Tekninen kuvaus

Terän Ø D	10 mm
Terän pituus L ₂	12,5 mm
Pään pituus l	18 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,05 mm
Kiinnityskoko	10 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Terien lkm Z	6
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Nousukulma	50 astetta
syöttösuunta	vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana	0,1×D särmäyksessä mm

Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjäähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 8X3	219986 8X3
Asennusavain Tyyppi 8X3	219987 8X3