

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222065 80/7
GTIN	4960664707683
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229718 (T15; 3,5 Nm)
Kääntöterienkoko	10
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Terän Ø D_c	80 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
suurin leikkuussyvyys $a_{p\ max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sopiva kääntöterä	SOMT..
Ø D ₃	63 mm
Terien lkm Z	7
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	143 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	158 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	62,4 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,33 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229718
----------------	--------