



## Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier lieriövarrella kääntöterille SO..



### Tilaustiedot

Tilausnumero	222050 32/2L
GTIN	4960664707591
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

#### Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	10
Kokonaispituus $L_{ges}$	200 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys $a_{p,max}$	1,5 mm
Terien lkm Z	2
Kääntö terän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	32 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Ulkonema $L_1$	120 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
suurin leikkuussyvyys $a_{p,max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,43 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	14,4 mm
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
Varren muoto	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------