

**Garant****Torusjyrsinpää, kovatyöstö, HB7730, Ø D h10 / R: 12/0,5mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	210265 12/0,5
GTIN	4045197607454
Tuoteluokka	21M

## Tekninen kuvaus

Terän pituus L <sub>2</sub>	9 mm
Teräpään Ø D	12 mm
Pään pituus l	16 mm
Nirkon säde	0,5 mm
Lastun keskipaksuus h <sub>max</sub> TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Kiinnityskoko	12 mm
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Laji	HB7730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Nousukulma	45 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	$0,05 \times D$ kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	$0,05 \times D$ kopiojyrinnässä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
varren malli	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	65 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	55 m/min	H
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		