



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 10-24



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 133353 10-24 |
| GTIN | 4067263161837 |
| Tuoteluokka | 12H |

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Käyttö:**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------|
| Kierteen Ø | 4,83 mm |
| Alkureiän Ø | 3,9 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 24 |
| Kierteennousu | 1,058 mm |
| Kierteen koko | 10-24 UNC |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kokonaispituus L | 70 mm |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kierteen syvyys | 14,49 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Varren nelikulmio □ | 4,9 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Standardi | DIN 371 |
| Kierretyyppi | UNC |
| Sarja | CleverTap |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalan tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretapit |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 12 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 6 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |