

Garant**Silitysjyrsinpää, säde, HB730, Ø D h10: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210330 16
GTIN	4045197523327
Tuoteluokka	21M

Tekninen kuvaus

Pään pituus l	28 mm
Terän Ø D	16 mm
Terän pituus L ₂	20 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,08 mm
Kiinnityskoko	16 mm
Kulmapyöristys r _v	0,8
Terien lkm Z	6
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Nousukulma	50 astetta
syöttösuunta	vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana	0,1×D särmäyksessä mm
Lastuamisstrategia	HPC

Sisäjäähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 13X4	219986 13X4
Asennusavain Tyyppi 13X4	219987 13X4