



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 8-32



Tilaustiedot

Tilausnumero	133353 8-32
GTIN	4067263161820
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Käyttö:**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	3,4 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	12,48 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Alkureiän Ø	3,5 mm
varren Ø D _s	4,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC
Kierteennousu	0,794 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen koko	8-32 UNC

Kokonaispituus L	63 mm
Kierteen Ø	4,16 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		