



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 7/16-14



Tilaustiedot

Tilausnumero	133353 7/16-14
GTIN	4067263161875
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	6,2 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	8 mm
Kierteen koko	7/16-14 UNC
Kokonaispituus L	100 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	9,4 mm
Kierteen Ø	11,11 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen syvyys	33,33 mm

Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNC
Lastuava aine	HSS E
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		